

# Emporte-pièces pour outillage d'atelier



Emporte-pièce rond ø 6,6 – 18,6 mm – Outillage d'atelier

			Convient pour Quick-Press 300	Convient pour Quick-Press 400	Convient pour Maxi-Press 500 / Maxi-Press 900	Extracteur en caoutchouc adéquat	
Poinçon avec nez de fixation			ø 13 mm		ø 20 mm		
Dim. ø en mm	métrique	PG	ø implantation matrices 40 mm	Diamètre d'implantation des matrices 50 mm			
6,6	M 6		<b>2680-0206-06-00</b>	<b>2661-0206-06-00</b>	<b>2665-0206-06-00</b>	<b>2642-0206-06-00</b>	<b>2680-0900-06-00</b>
9			<b>2680-0209-00-00</b>	<b>2661-0209-00-00</b>	<b>2665-0209-00-00</b>	<b>2642-0209-00-00</b>	<b>2680-0900-09-00</b>
10,5	M 10			<b>2661-0910-50-00</b>	<b>2665-0210-50-00</b>	<b>2642-0910-50-00</b>	<b>2680-0900-10-50</b>
12,2	M 12		<b>2661-0212-20-00</b>				
12,7	M 12	PG 7	<b>2680-0212-70-00</b>	<b>2661-0212-70-00</b>	<b>2665-0212-70-00</b>	<b>2642-0212-70-00</b>	<b>2680-0900-12-70</b>
15,2		PG 9	<b>2680-0215-20-00</b>	<b>2661-0215-20-00</b>	<b>2665-0215-20-00</b>	<b>2642-0215-20-00</b>	<b>2680-0900-15-20</b>
16,3	M 16		<b>2680-0916-30-00</b>	<b>2661-0916-30-00</b>	<b>2665-0216-30-00</b>	<b>2642-0916-30-00</b>	<b>2680-0900-16-30</b>
18,6		PG 11	<b>2680-0218-60-00</b>	<b>2661-0218-60-00</b>	<b>2665-0218-60-00</b>	<b>2642-0218-60-00</b>	<b>2680-0900-18-60</b>

Emporte-pièce rond ø 20,4 – 37 mm – Outillage d'atelier

			Convient pour Quick-Press 300	Convient pour Quick-Press 400	Convient pour Maxi-Press 500 / Maxi-Press 900	Extracteur en caoutchouc adéquat
Dim. ø en mm	métrique	PG	ø implantation des matrices 40 mm	Diamètre d'implantation des matrices 50 mm		
20,4	M 20	PG 13,5	<b>2680-0220-40-00</b>	<b>2661-0220-40-00</b>		<b>2680-0900-20-40</b>
21,3		PG 16		<b>2661-0221-30-00</b>		
22,5	M 22	PG 16	<b>2680-0222-50-00</b>	<b>2661-0222-50-00</b>		<b>2680-0900-22-50</b>
24,5				<b>2661-0224-50-00</b>		<b>2680-0900-24-50</b>
25,4	M 25			<b>2661-0925-40-00</b>		<b>2680-0900-25-40</b>
28,5		PG 21		<b>2661-0228-50-00</b>		<b>2680-0900-28-50</b>
30,5	M 30			<b>2661-0230-50-00</b>		<b>2680-0900-30-50</b>
32,5	M 32			<b>2661-0232-50-00</b>		<b>2680-0900-32-50</b>
37	M 36	PG 29		<b>2661-0237-00-00</b>		<b>2680-0900-37-00</b>

Emporte-pièce rond ø 40,5 – 63,5 mm – Outillage d'atelier

			Convient pour Quick-Press 300	Convient pour Quick-Press 400	Convient pour Maxi-Press 500 / Maxi-Press 900	Extracteur en caoutchouc adéquat	
Dimension ø en mm	métrique	PG	Diamètre d'implantation des matrices 50 mm (version : matrice à zone réduite)		Diamètre d'implantation des matrices 72 mm		
40,5	M 40		<b>2661-0240-50-00</b>		<b>2661-0240-50-00*</b>	<b>2643-0240-50-00</b>	<b>2680-0900-40-50</b>
45,5						<b>2643-0245-50-00</b>	
47		PG 36				<b>2643-0247-00-00</b>	
50,5	M 50		<b>2661-0250-50-00</b>		<b>2661-0250-50-00*</b>	<b>2643-0250-50-00</b>	
53,9		PG 42				<b>2643-0253-90-00</b>	
60		PG 48				<b>2643-0260-00-00</b>	
63,5	M 63		<b>2661-0263-50-00</b>		<b>2661-0263-50-00*</b>	<b>2643-0263-50-00</b>	

\* Seulement pour les modèles fabriqués avant 1998

### Implantation de matrice – Outillage d'atelier

	Convient pour Quick-Press 300	Convient pour Quick-Press 400	Convient pour Maxi-Press 500 / Maxi-Press 900
<b>Montage implantation de matrice par :</b>	Nez de fixation $\varnothing$ 13 mm	Nez de fixation $\varnothing$ 20 mm	Diamètre d'implantation 72 mm
<b>Pour implantation de matrices avec diamètre d'implantation :</b>	40 mm	50 mm	
	<b>2680-0340-00-00</b>	<b>2680-0350-00-00</b>	<b>2665-0000-10-03</b>
			<b>2643-0250-72-00</b>

### Emporte-pièce rond avec deux nez – Outillage d'atelier

	Convient pour Quick-Press 400	Convient pour Maxi-Press 500 / Maxi-Press 900
<b>Poinçon avec nez de fixation :</b>	$\varnothing$ 20 mm	
<b>Dimension <math>\varnothing</math> en mm</b>	<b>Nombre de nez</b>	Diamètre d'implantation des matrices 50 mm
22,5	2	<b>2665-0922-52-00</b>
		<b>2642-0922-52-00</b>

### Emporte-pièce carré – Outillage d'atelier

	Convient pour Quick-Press 300	Convient pour Quick-Press 400	Convient pour Maxi-Press 500 / Maxi-Press 900
<b>Poinçon avec nez de fixation :</b>	$\varnothing$ 13 mm	$\varnothing$ 20 mm	
<b>Dimension en mm</b>	Diamètre d'implantation des matrices 50 mm		Diamètre implantation des matrices 72 mm
22,2 x 22,2	<b>2661-0422-20-00</b>	<b>2665-0422-20-00</b>	<b>2642-0422-20-00</b>
25,4 x 25,4	<b>2661-0425-40-00</b>	<b>2665-0425-40-00</b>	<b>2642-0425-40-00</b>
46 x 46			<b>2643-0946-00-00</b>

### Emporte-pièce rectangulaire – Outillage d'atelier

	Convient pour Maxi-Press 500 / Maxi-Press 900
<b>Poinçon avec nez de fixation :</b>	$\varnothing$ 20 mm
<b>Dimension en mm</b>	Diamètre d'implantation des matrices 50 mm
22 x 30	<b>2642-0922-30-00</b>



häwa GmbH  
 Industriestraße 12  
 D 88489 Wain  
 Tel. +49 7353 98460  
 Fax +49 7353 1050  
 info@haewa.de  
 www.haewa.de

**D 08451 Crimmitschau**

Sachsenweg 3  
 Tel. +49 3762 95271/2  
 Fax +49 3762 95278  
 vertrieb.c@haewa.de

**D 47167 Duisburg**  
 Gewerbegebiet Neumühl

Theodor-Heuss-Str. 128  
 Tel. +49 203 346530  
 Fax +49 203 589785  
 vertrieb.d@haewa.de

**D 63477 Maintal**  
 Dörnigheim

Carl-Zeiss-Straße 7  
 Tel. +49 6181 493031  
 Fax +49 6181 494003  
 vertrieb.rm@haewa.de

**A 4020 Linz**

Schmachtl GmbH  
 Pummererstraße 36  
 Tel. +43 732 76460  
 Fax: +43 732 785036  
 office.linz@schmachtl.at

**CH 8967 Widen**

häwa (Schweiz) ag  
 Gyrenstrasse 5a  
 Tel. +41 43 3662222  
 Fax +41 43 3662233  
 info@haewa.ch

**DK 6400 Sonderborg**

Eegholm A/S  
 Grundtvigs Allé 165 - 169  
 Tel. +45 73 121212  
 Fax: +4573 121213  
 eegholm@eegholm.dk

**E 48450 Etxebarri**

haweia ibérica, s.l.  
 Poligono Leguizamón  
 Calle Guipuzcoa, Pab.9  
 Tel. +34 944 269521  
 Fax: +34 944 261087  
 haweia@ctv.es

**F 67140 Eichhoffen**

häwa France Sarl  
 8 B Rue des Industries  
 Tel. +33 3 88088880  
 Fax: +33 3 88088859  
 info@haewa.fr

**I 88489 Wain**

häwa Italia  
 Industriestraße 12  
 Tel. +49 7353 9846115  
 Fax +49 7353 1050  
 info@haewa.it

**NL 7500 AC Enschede**

häwa Nederland B.V.  
 Postbus 136  
 Tel. +31 53 4321835  
 Fax +31 53 4303414  
 info@haewa.nl

**SE 88489 Wain**

häwa Schweden  
 Industriestraße 12  
 Tel. +49 7353 98460  
 Fax +49 7353 1050  
 info@haewa.se

**SE 192 79 Sollentua**  
 (only for tools)

Nelco Contact AB  
 Bergkällavägen 29  
 Tel. + 46 8 7547040  
 Fax +46 8 7548051  
 info@nelco.se

**USA Duluth, GA 30097**

haewa Corporation  
 3764 Peachtree Crest Drive  
 Tel. +1 770 9213272  
 Fax +1 770 9212896  
 info@haewa.com

**RUS 88489 Wain**

häwa Russland  
 Industriestraße 12  
 Tel. +49 7353 9846 169  
 Fax +49 7353 1050  
 edgar.getz@haewa.de

