


Exemple de commande HLT bras de levage L

Voici comment trouver la référence appropriée de votre produit


Sélectionnez une version :

- 1 = Potence standard
 - 2 = Montage en pupitre
 - 3 = Potence standard avec blocage
 - 4 = Montage en pupitre avec blocage
- Par exemple : pour potence standard :
7595-768**1**-xx-01



Sélectionnez la longueur du tube de jonction :

- 1 = 65 mm standard
 - 2 = 100 mm
 - 3 = 200 mm
 - 4 = 300 mm
 - 5 = 400 mm
 - 6 = 500 mm
- Par exemple : avec tube arrière 65 mm
7595-7681-**1**x-01



Sélectionnez une plage de poids appropriée :

- Par exemple : pour plage de poids 1 = 5-10 kg
7595-7681-1**1**-01

Plage de poids	Poids	Longueur de système max sans articulation intermédiaire	Longueur de système max avec articulation intermédiaire
1	5 - 10 kg	2000 mm	2000 mm
2	7 - 13 kg	2000 mm	2000 mm
3	13 - 21 kg	2000 mm	2000 mm
4	18 - 28 kg	1900 mm	1650 mm
5	26 - 37 kg	1600 mm	1400 mm
6	36 - 52 kg	1200 mm	1050 mm
7	45 - 60 kg	1000 mm	950 mm