


Exemple de commande HMA I- bras de levage L

Voici comment trouver la référence appropriée de votre produit


Sélectionnez une version :

- 1 = Potence standard
 - 2 = Montage en pupitre
 - 3 = Potence standard avec blocage
 - 4 = Montage en pupitre avec blocage
- Par exemple : pour potence standard :
7595-7681-xx-01



Sélectionnez la longueur du tube de jonction :

- 1 = 65 mm standard
 - 2 = 100 mm
 - 3 = 200 mm
 - 4 = 300 mm
 - 5 = 400 mm
 - 6 = 500 mm
- Par exemple : avec tube arrière 65 mm
7595-7681-1x-01



Sélectionnez une plage de poids appropriée :

- Par exemple : pour plage de poids 1 = 5-10 kg
7595-7681-11-01

Plage de poids	Poids	Longueur de système max sans articulation intermédiaire	Longueur de système max avec articulation intermédiaire
1	5-10 kg	2000 mm	2000 mm
2	7-13 kg	2000 mm	2000 mm
3	13-21 kg	2000 mm	2000 mm
4	18-28 kg	1900 mm	1650 mm
5	26-37 kg	1600 mm	1400 mm
6	36-52 kg	1200 mm	1050 mm
7	45-60 kg	1000 mm	950 mm